



EC-JET1000

小字符喷码机

EC-JET

EC-JET1000

小字符喷码机

全球首家支持快捷保养运输模式

新型墨路系统

墨路与电子系统分离

独有三门设计维护方便更省心



优质喷头 稳定可靠



密封式设计，便于清洁，减少喷头故障

红宝石喷嘴，坚固耐用，使用寿命长

独有先进的VOD实时油墨粘度控制系统，打印清晰更稳定

喷印出色 功能强大



超快喷印速度，高于同类产品的50%，性价比高

信息段宽度，字符段间距，字符位置可随意上下左右微调，操作更灵活

强大的1.2万内置中文字库

支持拼音输入，区位码键面等多种输入法

墨电分离 独创设计



采用工业级不锈钢机箱，不易积尘，便于清洗，坚固耐用

独特三门设计 便于维护、保养

全方位故障自动诊断功能

U盘信息导入及软件升级 操作与维护

性能参数

喷头种类	MIDI (60u)
字符高度范围	最多24点
可喷印行数	1-3行
最大资料长度	2048
单行最大速度	2m/s
每秒最多喷印字符数	1482个
机箱大小	(L x W x H) 290mmx325mmx528mm
喷头尺寸	Φ42mmx170mm
语言种类	多语言
重量	18.3kg

喷印功能

- 防耗材误添加认证系统
- 多级密码保护功能
- 固定及可变文本、大小写字符
- 字符加粗多达9倍
- 喷印高度、宽度及延迟可调
- 自动班次、日期及时间格式
- 灵活的日期和时间格式选项，自动日期推算功能
- 实时时钟功能，可喷印至秒
- USB图案/资料调用、参数备份还原功能、软件系统升级
- 批号和计数功能
- 序列号功能，具有十六进制计数功能
- 反转喷印功能
- 计时资料功能
- 拼音、区位和注音输入法
- 资料和图案的电脑制作软件（可选）
- 远程通讯功能（可选）



行业应用



卓越的易码 睿智的选择

- 新型墨路系统




低消耗 更环保

- 墨路与电子系统分离

方便维护 更安全

- 三门设计维护方便更省心

EC-JET1000尺寸示意图 单位: mm




“USB接口数据传输”



“触摸屏操作系统”



小字符喷码机系列




激光喷码机系列



DOD大字符喷码机系列



高解析喷码机系列



TTO热转印打印机系列



耗材系列



广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511
<http://www.ec-jet.com>
E-mail: market@ec-jet.com

Pharmapack North America

Address: 5095 East Airport Drive
City of Ontario, CA 91761, USA
Tel: +1 909 390 1888
Fax: +1 909 390 5388

Pharmapack Europe

Address: Via Molino Rosso 10F
40026 Imola (BO) Italy
Tel: +39 0542 1890315
Fax: +39 0542 1890314

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
电话: (86 20) 8221 5907 传真: (86 20) 8221 3367
<http://www.pppharmapack.com>
E-mail: market@pppharmapack.com

Pharmapack Packaging Equipment Co. India Pvt. Ltd.

206,2nd Floor Srinivasa Tower,
Adjacent Hotel ITC Kakatiya ,
Hyderabad -500016,Telangana

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡
青岛 天津 沈阳 长春 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 石家庄

咨询热线 400-9020-866

激光专线 400-9020-566